

uvex**Nitrilhandsker, par uvex phynomic airLite B ESD, Handskestørrelse: 8**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094466 8
GTIN	4048612063736
Artikelklasse	04W

Beskrivelse

Udførelse:

uvex phynomic airLite-serien. Særligt lette skærebeskyttelseshandsker med **ergonomisk pasform** og høj brugerkomfort. Optimalt egnet til aktiviteter, hvor der kræves en høj grad af **føleevne og præcision**. De kan både anvendes i ESD-områder og miljø med eksplosionsfare. Dermatologisk testet (proDERM®) og fri for alle slags accelerationer. Takket være **Aqua-Polymer-belægningen airLite** sikres en høj åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
-------------	---------------------------

Handskestørrelse	8
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Strikketeknologi	18G
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X32B
Bæremateriale	Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	blå / antracit
Vægt	45 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker