

**Garant****ZCMX 060202, Type: HBZ310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Artikelklasse	21K

## Beskrivelse

**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

## Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Type	HBZ310
Skæremateriale	HM
Belægning	PVD
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 060202

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f drejning	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning