


**Garant****ZCMX 060204, Type: HBZ310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

ZCMX 060204 HBZ310 Type: HBZ310  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm  
Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 060204
Belægning	PVD
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM

Type	HBZ310
Antal skift/skær	2
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning