

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 900/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930715 900/6
GTIN	4062406273767
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Antal skuffer	6
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Bredde	1000 mm
Højde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Vægt	142 kg
Dybde	600 mm
Nyttehøjde	800 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjsskab

---

**Tilbehør**

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930745 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930745 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930745 75
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930745 125
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 900 mm	930735 900