

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 900/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930715 900/7
GTIN	4062406273781
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestyktet værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Højde: 900 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 800 mm

Nyttehøjde for skuffer: 800 mm  
 Skuffer, nyttebredde: 900 mm

## Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde	600 mm
Højde	900 mm
Antal skuffer	7
Antal døre	0
Vægt	144 kg
Skuffer, nytte dybde i G	20
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1000 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930745 100
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930745 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930745 250
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930745 125
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 900 mm	930735 900