

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1250/10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 1250 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 1150 mm
 Nyttehøjde for skuffer: 1150 mm
 Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	197 kg
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Nyttehøjde	1150 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Dybde	700 mm
Antal skuffer	10
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Antal døre	0
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej

Højde	1250 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931165 125
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1250 mm	931155 1250