

Garant**ZCMX 080304, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 080304 HBZ310 Type: HBZ310
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HBZ310
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	N
Belægning	PVD
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning