

Garant**ZCMX 080308, Type: HBZ120**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Artikelklasse	21K

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HBZ120
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080308
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min
Belægning	PVD
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm

Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning