



## Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810745 2
GTIN	4003773014263
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stille møtrik, der ikke kan blive væk.

**KNIPEX** med S-gaffel til trepunkt-montering af røret.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	70 mm
Rør-Ø	2 tommer
Hel længde	540 mm
Kæbevinkel	45 grader
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

