



Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 1 tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810745 1
GTIN	4003773014249
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stille møtrik, der ikke kan blive væk.

KNIPEX med S-gaffel til trepunkt-montering af røret.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

Rør-Ø	1 tommer
Spændvidde	42 mm
Hel længde	320 mm
Kæbevinkel	45 grader
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

