



## Søgerbladsrulle 150 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 0,05mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478540 0,05   |
| GTIN                | 2050002041653 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

**Rustfri** – rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,005-0,05 mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

#### Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

#### Leveringsomfang:

Fra str. 0,3 levering i rulle / ring.

### Teknisk beskrivelse

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tykkelse   | 0,05 mm         |
| Fejlgrænse | ±3 µm           |
| Norm       | Fabriksstandard |
| Materiale  | rustfrit        |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiale      | Ædelstål, INOX |
| Ruller, længde | 5 m            |
| Ruller, bredde | 150 mm         |
| Produkttype    | Søgerbladsbånd |