

**Søgerbladsrulle 150 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 0,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478540 0,4
GTIN	2050002041714
Artikelklasse	48B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

**Rustfri** – rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,005-0,05 mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

**Anvendelse:**

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 0,3 levering i rulle / ring.

**Teknisk beskrivelse**

Fejlgrænse	±9 µm
Tykkelse	0,4 mm
Norm	Fabriksstandard
Materiale	rustfrit

Materiale	Ædelstål, INOX
Ruller, længde	5 m
Ruller, bredde	150 mm
Produkttype	Søgerbladsbånd