

## HEDI

### Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 25B2



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081134 25B2
GTIN	4003644022526
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.

Robust kabeltromle af slagfast kunststof med **overophedningsbeskyttelse. Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.**

- **400 V CEE-indgangsstik 16 A.**
- **1x 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel og termorelæ.**
- **2x 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.**
- **7 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Aftagelig kabelholder og -føring giver optimal kabelstyring.**
- **Vandudløbsriller.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Stor kabeltromle af HEDI®-kunststof i høj kvalitet med en tromlediameter på 290 mm og talrige ergonomiske og sikkerhedsmæssige egenskaber.

Sammenklappeligt drejehåndtag til individuel betjening for både højre- og venstrehådede under oprulning og udrulning.

Med stikkontakter til **landene Frankrig, Belgien, Polen og Tjekkiet.**

##### Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

## Teknisk beskrivelse

Materiale, kabel	Panserkabel
Materiale, hus	Helt i kunststof
Nominel effekt, rullet ud	5500 (16 A) W
Kabelopbygning	5G2,5
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabellængde	25 m
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Nominel spænding	400 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabeltromle