

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-561, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094569 7 |
| GTIN | 10076490435353 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-561. Takket være den åndbare FORTIX™-teknologi og forstærkning af tommelfingerens inderside forlænges skærebeskyttelseshandskernes levetid. Teknologien giver også en bedre gribesikkerhed og er desuden meget slidstærk. Anvendelsen af INTERCEPT™-garn giver en høj skærebeskyttelse. Takket være god brugerkomfort og fingerbevægelighed kan handskerne anvendes i både tørre og oliebelastede områder. De er silikonefrie og dermatologisk testet.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Farve: blå / grå

silikonefrie: ja

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|----|
| Handskestørrelse | 7 |
| silikonefrie | ja |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Indhold | 12 |
| Handskeegenskab | allergiker-hudvenlig |
| Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering |
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| Strikketeknologi | 15G |
| Vask | 40 °C kulørtvask |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| Bæremateriale | INTERCEPT™ |
| Belægning | Nitril |
| Materiale | Nitril |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Farve | blå / grå |
| Vægt | 21,44 g |
| Længde | 210 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | C |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |