

Honeywell**Nitrilhandsker, par CoreShield™ 24-9518B, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094522 7
GTIN	13603835667024
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en **utrolig god føleevne** og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og **åndbare mikroskumbelægning** gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.

CoreShield™ 24-9518B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau D og **18-gauge-strikteknologi** til præcist arbejde med høj snitfare. God brugerkomfort takket være **HPPE-basismaterialet af specialstålfibre.**

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til **18-gauge**) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).

Farve: sort

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	CoreShield 24-9518B
---------------------	---------------------

Indhold	10
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Silikonefri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31D
Bæremateriale	HPPE-specialstålfibre
Belægning	Nitril-mikroskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort
Vægt	42-63 g
Længde	220 - 270 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker