

Honeywell**Nitrilhandsker, par CoreShield™ 24-9518B, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094522 8 |
| GTIN | 13603835666980 |
| Artikelklasse | 09A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Honeywell CoreShield™-serien. Serien med innovative og lette skærebeskyttelseshandsker giver en **utrolig god føleevne** og en behagelig fingerbevægelighed. Hele serien står for lang holdbarhed og robusthed. Den elastiske og **åndbare mikroskumbelægning** gør handskerne yderst skridsikre, både på olieindsmurte og tørre overflader.

CoreShield™ 24-9518B. Skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau D og **18-gauge-strikteknologi** til præcist arbejde med høj snitfare. God brugerkomfort takket være **HPPE-basismaterialet af specialstålfibre.**

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

CoreShield™-serien fås med forskellige strikketykkelser (10- til **18-gauge**) og belægninger (nitril-mikroskum, Super Thin Nitril).

Farve: sort

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|---------------------|
| Producentbetegnelse | CoreShield 24-9518B |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Indhold | 10 |
| Handskeegenskab | forstærkning af tommelfingerens inderside |
| Handskeegenskab | Touchscreen-egnet |
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Handskeegenskab | allergiker-hudvenlig |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| Strikketeknologi | 18G |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388:2016 | 4X31D |
| Bæremateriale | HPPE-specialstålfibre |
| Belægning | Nitril-mikroskum |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Farve | sort |
| Vægt | 42-63 g |
| Længde | 220 - 270 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | D |
| Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |