

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/5**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 931315 800/5 |
| GTIN | 4062406275563 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestyktet værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------|
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |

| | |
|---|---|
| Skuffer, fronthøjde | 125 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 300 mm |
| Antal skuffer | 5 |
| Bredde | 1000 mm |
| Nytteøjde for skuffer | 700 mm |
| Skuffer, nyttebredde i G | 36 |
| Dybde | 700 mm |
| Nytteøjde | 700 mm |
| Antal døre | 0 |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Højde | 800 mm |
| Skuffer, nyttebybde i G | 24 |
| Skuffer, nyttebybde | 600 mm |
| Vægt | 138 kg |
| Skuffer, nytteflade i G | 36×24 |
| Skuffer, nyttebredde | 900 mm |
| Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads | nej |
| Antal udtrækshylder | 0 |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 36×24G |
| Produkttype | Værktøjsskab |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm | 931355 75 |
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm | 931355 300 |
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm | 931355 150 |
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm | 931355 200 |
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm | 931355 100 |
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm | 931355 125 |
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 250 mm | 931355 250 |
| Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm | 931335 800 |