

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 900/6A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931305 900/6A
GTIN	4062406275549
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Højde	900 mm
Bredde	1000 mm
Vægt	158 kg

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Dybde	700 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nytteøjde for skuffer	800 mm
Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nytteøjde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931353 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931353 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931353 250
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931353 50
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931353 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931353 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931353 300
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931353 125
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 900 mm	931335 900