

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931305 800/7
GTIN	4062406275525
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 36×24

Højde: 800 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 700 mm

Nyttehøjde for skuffer: 700 mm

Skuffer, nyttebredde: 900 mm

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Nyttehøjde	700 mm
Dybde	700 mm
Bredde	1000 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Skuffer, nyttebredde i G	36
Højde	800 mm
Vægt	162 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal skuffer	7
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931353 200
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931353 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931353 150
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931353 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931353 300
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931353 125
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931353 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931353 250
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	931335 800