



LED-arbejdslampe, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081415 5
GTIN	4260131238574
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive, dæmpbare og robuste arbejdslamper med **fleksibel aksel** samt **kraftig magnetfod**. Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring. Højeffektiv LED i aluminiumshus, koldt hvidt lys ca. 5500 kelvin.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 250 V strømforsyning.

Bemærk:

Passende bordklemmer og magnetholdere finder du under 081418/081419.

Teknisk beskrivelse

Samlet højde	600 mm
Lyskilde	LED
Vægt	800 g

Farvetemperatur	5500 K
Lysnet	450 lm
Type af fastgørelse	Magnetfod
Magnetfod-Ø	66 mm
Nominel spænding	250 V
ATEX-zone	Ingen
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Lyseffekt	4,5 W
Lysfarve	koldt hvidt lys
Lampehoved-Ø	60 mm
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe