



LED-EX-akku-arbejdslampe, Type: MIDI-EX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet arbejdslampe, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Ekstremt kraftig belysning og meget lang levetid.

Multifunktionel LED-EX-akku-arbejdslampe. Hovedlys med tottrinskontakt og spotlys øverst.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

Certificeret til ATEX-zone 2 og ATEX-zone 22.

ATEX-direktiv nr. 2014/34/EU, IEC- & IECEx-godkendt og -certificeret.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og ladestation.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	180 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Samlet længde	181 mm
ATEX-zone	Zone 2
ATEX-zone	Zone 2
CRI-værdi	80
Egenskab	Egnet til Ex-område
Akku-kapacitet	1,6 Ah
Lyskilde	LED-modul
Lysnet	140 - 280 lm
Samlet højde	29 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Totalbredde	50 mm
Batterispænding	3,8 V
Farvetemperatur	6500 K
Brændetid	5 h
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	MIDI-EX
Produkttype	Arbejdslygte