



LED-akku-arbejdslampe, Type: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081254 16
GTIN	5708997354568
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og netstik.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
CRI-værdi	80
Batterispænding	3,7 V

Brændetid	2 - 20 h
Antal medfølgende akkuer	1
ATEX-zone	Ingen
Lysnet	200 - 2000 lm
Samlet højde	163 mm
Totalbredde	63 mm
Akku-kapacitet	4 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Samlet længde	163 mm
Lyskilde	LED-modul
Farvetemperatur	6000 K
Vægt	790 g
Effektforbrug	16 W
Producentbetegnelse	NOVA R
Produkttype	Arbejdslygte