



Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: M12FPDX2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
- Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik – effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.

Kompakt akkuslagbore-/skruemaskine med 6-i-1-skrueløsning til optimal fleksibilitet.

- Aftageligt borepatronsystem med 3 forsatser.
- Ekstremt handy, takket være 1/4 tomme Hex-metal-holder under borepatronen: kun 138 mm lang uden borepatron.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814 – 073816, 073827 og 073840.

Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M12FPDX-202X
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Længde	138 mm
Maks. moment	37 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1700 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1 - 13 mm
Motorkonstruktion	POWERSTATE™
Akku-kapacitet	2 Ah
Batterispænding	12 V
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 450 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine