

**Flapskive 769F, glasfiberskive konisk, Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565514 40
GTIN	5902658112973
Artikelklasse	53F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kornblanding med **præcisionsformede** keramiske korn giver **høj slibeeffekt og lang standtid.**

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver med kraftfulde vinkelslibere.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	skrå
Korn	40
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX

optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		