

## ejendals

### Nitrilhandsker, par Tegera® 8801 Infinity, Handskestørrelse: 8



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094362 8
GTIN	7340118318684
Artikelklasse	04R

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Tegera® 8801 Infinity.** Universalhandske fra Infinity-serien med fremragende føleevne og god gribeevne. Særligt tynde præcisionshandsker med belægning af nitrilskum og vandbaseret PU; egnet til tørre og let fugtige arbejdsområder. Olie- og fedtresistent indeni. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C.**

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

##### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

#### Teknisk beskrivelse

Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	6
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Nylon Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / gul
Strikketeknologi	15G
Norm	EN 407
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker