

ejendals

Nitrilhandsker, par Tegera® 8801 Infinity, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094362 9
GTIN	7340118318691
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 8801 Infinity. Universalhandske fra Infinity-serien med fremragende føleevne og god gribeevne. Særligt tynde præcisionshandsker med belægning af nitrilskum og vandbaseret PU; egnet til tørre og let fugtige arbejdsområder. Olie- og fedtresistent indeni. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	6
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Nylon Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / gul
Strikketeknologi	15G
Norm	EN 407
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker