

ejendals

Nitrilhandsker, par Tegera® 8814 Infinity, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094559 9
GTIN	7340118324777
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 8814 Infinity. De bløde tynde skærebeskyttelsehandsker er meget velegnede ved brug af touchscreen. De er **silikonefri** og giver en **varmebeskyttelse på op til 100 °C**. Takket være det højeste skærebeskyttelsesniveau (**Cut F**) kan de anvendes til tørre og let olieforurenede arbejder med ekstremt høj snitfare. Dermatologisk testet, og godkendt til håndtering af fødevarer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Indhold	6
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet

Strikketeknologi	13G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Basaltfibre, stålfibre, nylon, Spandex
Belægning	Nitrilskum/vandbaseret PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	grå / sort
Norm	EN 407
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	F
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker