



## Boremaskine med fire gear, Type: 720251



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075156 720251
GTIN	4014586889849
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Universel **boremaskine med fire gear** og op til 32 mm borekapacitet. Med højre-/venstreløb, omdrejningstalindstilling, MK3-værktøjsholder til krævende boreopgaver.

#### Fordel:

Til tungt arbejde.

#### Bemærk:

passende magnet-borestander fås på forespørgsel.

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

### Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i stål, 2. gear	20 mm
Producentbetegnelse	BOZ 32-4 M
Vægt	7,5 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	32 mm
Effektforbrug	1800 W
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	60 mm

Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ, 2. gear	70 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Borepatronholder	MK3
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Boremaskine