



## Kerneboremaskine, Type: 727060



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 076520 727060

GTIN 4014586889740

Artikelklasse 03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling garanterer sikkert arbejde i enhver position.
- Integreret kølesmøremiddeltilførsel sikrer rene snit og en lang levetid for værktøjet.
- Komfort-magnetholdekraftindikator.
- Højre-/venstreløb (også til gevindskæring).
- Vægtoptimeret konstruktion.

Effektiv og slagkraftig **4-gears-universal-** magnet-kerneboremaskine. Ekstra stort slagområde til alle boreopgaver som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, forsækning og rivning.

#### Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøremiddelbeholder, fastsurringsbælte, 1× centreringsstift, spånkrog, kuffert.

#### Specialtilbehør:

På forespørgsel.

#### Bemærk:

HM-kernebor og holdere finder du fra nr. 119000. Passende QuickIN-Max-holder og HM-kernebor maks. DM 100 mm kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	KBU110-4M
Omdrejningstalområde, 1. gear	60 - 120 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstalområde, 4. gear	230 - 430 min <sup>-1</sup>
Bredde	215 mm
Længde	460 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	40 mm
Maks. rive-Ø	36 mm
Højde	810 mm
Vægt	39 kg
Effektforbrug	1700 W
Netspænding	230 V
Maks. gevindbor-Ø i stål	M36 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	90 - 170 min <sup>-1</sup>
Arbejdsslag	400 mm
Længde, magnetfod	240 mm
Maks. kernebor-Ø i stål	110 mm
Omdrejningstalområde, 3. gear	150 - 300 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder, form	MK4
Maks. forsænkings-Ø	60 mm
Bredde, magnetfod	120 mm
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

## Tilbehør

Kernebor HMs-kæredybde 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernebor HMs-kæredybde 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13

Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65