

ejendals

Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 517, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094824 10
GTIN	7392626070707
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 517. **Vandtætte** og **forede** kuldebeskyttelseshandsker af **kunsthæder** til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

Udførelse reklametekst:

Tegera® 517. **Vandtætte** og **forede** kuldebeskyttelseshandsker af **kunsthæder** til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handkestørrelse	10
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Handskeegenskab	Burrelukning
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Anvendelsesområde	Allround
Norm	EN 511
Længde	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Bæremateriale	Polyester/kunstlæder
belægningsvariant	ingen belægning
Farve	sort / grøn
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker