

ejendals

Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 517, Handskestørrelse: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094824 7
GTIN	7340118328959
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 517. **Vandtætte** og **forede** kuldebeskyttelseshandsker af **kunsthæder** til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

Udførelse reklametekst:

Tegera® 517. **Vandtætte** og **forede** kuldebeskyttelseshandsker af **kunsthæder** til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handkestørrelse	7
Handskeegenskab	Burrelukning
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Anvendelsesområde	Allround
Norm	EN 511
Længde	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Bæremateriale	Polyester/kunstlæder
belægningsvariant	ingen belægning
Farve	sort / grøn
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker