

## ejendals

### Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 517, Handskestørrelse: 8



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094824 8
GTIN	7392626070745
Artikelklasse	04R

#### Beskrivelse

**Udførelse:**

Tegera® 517. **Vandtætte** og **forede** kuldebeskyttelseshandsker af **kunsthæder** til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

**Udførelse reklametekst:**

Tegera® 517. **Vandtætte** og **forede** kuldebeskyttelseshandsker af **kunsthæder** til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

**Anvendelse:**

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

**Anvendelse reklametekst:**

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

**Norm:**

EN 388; EN 511

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

**Henvisning reklametekst:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

## Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handkestørrelse	8
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Handskeegenskab	Burrelukning
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Anvendelsesområde	Allround
Norm	EN 511
Længde	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Bæremateriale	Polyester/kunstlæder
belægningsvariant	ingen belægning
Farve	sort / grøn
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker