

**Garant****Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 1-1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Meget kompakt **indstiksskralde, reverserbar, med uddriver.**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Passer til:**

Momentnøgle med firkantholdere.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Bredde b	25 mm
Centermål S	21 mm
Varig belastningsevne	30 Nm
Højde h	11,5 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Antal tænder	48
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	ja
Produkttype	Skralde