

**Garant****Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-21 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657792 2-21
GTIN	4062406277482
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Passer til:**

Momentnøgle med firkantholdere.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

## Teknisk beskrivelse

Centermål S	25 mm
Højde h	11 mm
Bredde b	45,2 mm
Nøglestørrelse	21 mm
Indstiksskaft	14×18 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
Produkttype	Gaffel-indstiksnøgle