

Garant GRIDLINE

Underskab med skydelåger uden forhøjet kant, 26×20G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932128 800
GTIN	4062406277079
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 60×28G. Med skydelåger, kan låses centralt med stiftcylinderlås. Holder til skuffer 26×20G og udtrækshylder 26×20G i trin på 25 mm er mulig på begge sider. **Ingen enkeltudtrækssikring.**

Specialtilbehør:

Passende skuffer under nr. 930633 og nr. 930635; passende udtrækshylder under nr. 930654 og nr. 930656.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skydelåger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Sokkel nr. 958080 – 958086 passer IKKE.

Teknisk beskrivelse

Vægt	68 kg
Dybde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Nyttehøjde	675 mm
Bredde	1500 mm
Højde	800 mm

Dybde i G	28
Bredde i G	60
Materialetykkelse	1,2 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Maskinunderskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
----------------------------------	-------------