

Garant GRIDLINE

Underskab med låge til selvbestykning med skuffer, 20×24G, Højde mm: 1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932012 1000
GTIN	4062406277048
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 24×28G, med skuffer 20×24G. Rum med låge og mellemhylde, kan indstilles i intervaller på 25 mm. Låge kan låses separat med skydegreb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	20×24
Dørhøjde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højde	1000 mm

Bredde	600 mm
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Nyttehøjde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	300 mm
Vægt	89 kg
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	80 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21