

Garant GRIDLINE

Underskab med låge til selvbestykning med skuffer, 20×24G, Højde mm: 800**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932012 800
GTIN	4062406277024
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 24×28G, med skuffer 20×24G. Rum med låge og mellemhylde, kan indstilles i intervaller på 25 mm. Låge kan låses separat med skydegreb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Dørhøjde	450 mm
Bredde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Højde	800 mm
Vægt	59 kg

Skuffer, nytte dybde i G	24
Dybde	700 mm
Nytte højde	700 mm
Nytte højde for skuffer	250 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	80 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12