

Garant GRIDLINE

**Underskab med låge til selvbestykning med skuffer, 20×24G, Højde mm: 900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932012 900
GTIN	4062406277031
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 24×28G, med skuffer 20×24G. Rum med låge og mellemhylde, kan indstilles i intervaller på 25 mm. Låge kan låses separat med skydegreb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	20×24
Dørhøjde	550 mm
Bredde	600 mm
Nyttehøjde	800 mm
Højde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	250 mm

Dybde	700 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Vægt	69 kg
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	80 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x24G
Produkttype	Skabskabinet

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21