

Garant GRIDLINE

Underskab med hængslede låger uden forhøjet kant, 26×20G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932101 800
GTIN	4062406277055
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 30×28G. Med hængslede låger, kan låses centralt med stiftcylinderlås. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpus og udtrækshylde kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Passende skuffer 26×20G.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Bredde	750 mm
Vægt	42 kg
Nyttehøjde	650 mm
Højde	800 mm
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffeutræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Maskinunderskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
----------------------------------	-------------