



Afdæknings- og monteringsstøtte, Maks. længde: 250cm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861780 250
GTIN	4008158041254
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst stabil konstruktion takket være robuste stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader. Enhåndsbetjening takket være tokomponent-kunststofgreb med pumpemekanisme. Hurtigforskydningsknap til hurtig ind- og udkøring af teleskopstangen. Holdekraften kan reguleres ved at dreje støtterne på grebet. Kan belastes op til **maks. 160 kg (str. 250) eller 110 kg (str. 300) ved helt indkørt teleskopstang**. Kan også anvendes på skrå flader som følge af **trinløst svingbare** kontaktflader fra **-45° til 45°**.

Kan belastes på skrå flader op til maks. 40 kg.

Anvendelse:

Til fiksering af gipsplader, træbrædder, paneler, taglægter, metallister, folie og lampearmaturer i en højde på op til 3,00 m. Kan også anvendes på skrå flader takket være drejelige og skridsikre PVC-kontaktflader.

Teknisk beskrivelse

Drejevinkel	-45 - 45 grader
Maksimal belastning	160 kg

Materiale, greb	2K-kunststof
Materiale	Stål
Bemærk	svingbar
Bemærk	skridsikker
Hel længde	145 - 250 cm
Egnet til	Gipskarton
Egnet til	Taglægter
Egnet til	Lampearmatur
Egnet til	Folier
Egnet til	Træbrædder
Egnet til	Metallister
Egnet til	Paneler
Holdeplade	9×7 cm
Vægt	3,1 kg
Produkttype	Loftsstøtte / monteringsstøtte