

Garant GRIDLINE**Værktøjsskabskabinet til skuffer, 36×24G, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931335 900
GTIN	4062406276430
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Passer til:**

Skuffer nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Bemærk:**

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	900 mm
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	28
Antal døre	0

Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Dybde	700 mm
Bredde i G	40
Nyttehøjde	800 mm
Vægt	48 kg
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal skuffer	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skabskabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------