

**Garant****ER-udlignings-pendulholder Cylindrisk, Type: 20-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319780 20-16
GTIN	4062406276690
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udligningsholder med ER-spændepatronstilpasning. **Indstillelig radial- og vinkeludligning.** Med indvendig køling.

**Anvendelse:**

Optimal ved flugtefejl mellem emne og værktøj, f.eks. ved rivning eller gevindskæring (uden træk/tryk). Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

Til ER-spændetænger	16
Skaft-Ød	20 mm
Udragende længde, A-mål	44 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Udligning radially	1 mm
Passer til ER-størrelse	16
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

