

**Garant****ER-udlignings-pendulholder Cylindrisk, Type: 25-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udligningsholder med ER-spændepatronstilpasning. **Indstillelig radial- og vinkeludligning.** Med indvendig køling.

**Anvendelse:**

Optimal ved flugtefejl mellem emne og værktøj, f.eks. ved rivning eller gevindskæring (uden træk/tryk). Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	58 mm
Skaft-Ød	25 mm
Til ER-spændetænger	32
Udvendig Ø D	69 mm
Udligning radiale	1,5 mm
Passer til ER-størrelse	32
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

