

Garant**ER-udlignings-pendulholder Cylindrisk, Type: 25-25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Udligningsholder med ER-spændepatronstilpasning. **Indstillelig radial- og vinkeludligning.** Med indvendig køling.

Anvendelse:

Optimal ved flugtefejl mellem emne og værktøj, f.eks. ved rivning eller gevindskæring (uden træk/tryk). Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	25 mm
Til ER-spændetænger	25
Udvendig Ø D	57 mm
Udragende længde, A-mål	53 mm
Udligning radiale	1 mm
Passer til ER-størrelse	25
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

