



## Vinkelsliber Batteri, Type: M18FHSAG55



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-akku-vinkelsliber:

- **Kulfri motor med lang levetid, spindellås, hurtig indstilling af beskyttelseskærm.**
- **Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.**

M18™-HIGH-OUTPUT™-125'er-batteri-vinkelsliber med tilstrækkelig kraft til skrubbearbejde og op til 145 snit i 50 mm el-rør med kun én batteriopladning (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-bremse stopper skiven på under 2,5 sekunder.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x M18 HB5.5 akkuer, M12-18 FC lader, HD Box.

#### Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

### Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Vægt	3,4 kg
Antal medfølgende akkuer	1
Maks. vibration iht. EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Genstartsspærre	ja
Maks. skæredybde	33 mm

Maks. skive-Ø	125 mm
maks. omdrejningstal	9000 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	M18FHSAG125XB-552X
Kickbackstop	ja
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Overbelastningssikring	ja
Dødemandskontakt	nej
Blød opstart	ja
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Energiforsyning	Akkudrevet
Serie	FUEL
Produkttype	Vinkelsliber

## Tilbehør

Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Akku-startsætHigh Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3