

 Atlas Copco

## Trykluftboremaskine, Type: D2148RQ



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron. Inklusive omstyingsventil til **højre- / venstreløb** (til anvendelse som skruemaskine eller snittap).

#### Leveringsomfang:

Inklusive **lynspændeborepatron**. Ekstra med støttegreb.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):** Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. luftbehov	600 l/min
maks. omdrejningstal	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
Længde	248 mm
Udgangseffekt	250 W

Vægt	1,4 kg
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Arbejdsstøj	85 dB(A)
Producentbetegnelse	D2148RQ
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Boremaskine