



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2“, Maks. moment: 30Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654471 30
GTIN	5060207566667
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- Kompakt, handy testapparat.
- Skruemontering på plane overflader (bord, væg etc.).
- LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
- Strømforsyningen foregår via den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning.
- Måleenheder: Nm.

Fordel:

- Meget nem betjening (minimering af fejl).
- Også velegnet til brugere, der ikke er "kalibreringsspecialister".
- Kun en tast skal aktiveres for at sætte displayet på 0.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.

Nøjagtighed:

Procentuelle måleværdifejl $\pm 1\%$.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	1,5 - 30 Nm
------------	-------------

Vægt	1,4 kg
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Displayenhed, bredde	175 mm
4-kantadapter	1/4 tommer
4-kantadapter	3/8 tommer
Displayenhed, højde	64 mm
Maks. moment	30 Nm
Displayenhed, dybde	72 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	100 - 240 V
Udvendig sekskant	10 mm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000
DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 0,1-1100	020130 0,1-1100