



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2 Plus“, Maks. moment: 3Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654476 3
GTIN	5060207566636
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- **3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).**
- **Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.**
- **LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.**
- **Den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning muliggør strømforsyning og dataoverførsel.**
- **Displayvisning på 12 sprog.**
- **Mulighed for lagring af op til 15 målmomenter.**
- **Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.**

Fordel:

Hurtig og let læsbar statusvisning ved farveskift på displayet (rød, gul, grøn). Mulighed for enkel overførsel af måledata via USB-interface.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.

Indstilling af **momentskruetrækkere** og **-nøgler** både med og uden skala.

Nøjagtighed:

Procentuelle måleværdifejl $\pm 1\%$.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Displayenhed, højde	72 mm
Maks. moment	3 Nm
4-kantadapter	1/4 tommer
Vægt	1,4 kg
Displayenhed, bredde	175 mm
Displayenhed, dybde	64 mm
Måleområde	0,1 - 3 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	100 - 240 V
Udvendig sekskant	6,3 mm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 0,1-1100	020130 0,1-1100