


## VHB™-tape, sort, Breddexlængde (mm×m): 12X33



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Artikelklasse	08M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Dobbeltsidet** kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

**3M™ 5952** er egnet til indendørs og udendørs brug. Det kan klæbes hurtigt og enkelt og giver en effektiv og permanent holdbarhed. Denne effektive og viskoelastiske VHB-tape kan anvendes på mange forskellige overflader som f.eks. pulverlakeringer.

#### Bemærk:

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel. Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

### Teknisk beskrivelse

Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbemiddel	akrylat
Tykkelse	1,1 mm
Farve	sort
Klæbekraft på stål	5,5 N/mm
Mindst holdbar til	12 måned

Producentbetegnelse	5952
Bredde	12 mm
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Lagertemperatur	20 °C
Strækevne	300 %
Længde	33 m
Produktnavnsegenskab	sort
USP1	VHB™
USP2	sort
Produkttype	Klæbebånd