

**VHB™-tape, sort, Breddexlængde (mmxm): 25X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ 5952 er pålidelig over hele linjen. Den giver en optimal tilpasningsevne til de overflader, der skal klæbes. Dette kendetegn gør det muligt at forbinde både tynde og strukturerede overflader helt uden spænding.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 1,6 mm

Teknisk beskrivelse

Mindst holdbar til	12 måned
Klæbekraft på stål	5,5 N/mm
Bredde	19 mm
Klæbemiddel	akrylat
Bemærk	dæmpende
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Tykkelse	1,6 mm
Producentbetegnelse	5962F
Længde	33 m
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Strækevne	300 %
temperaturbestandig op til	120 - 150 °C
Farve	grå
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Montering
Anvendelse	Tætning
Lagertemperatur	20 °C
Materiale, afdækning	Papir
Lager luftfugtighed	50 %
Produktnavnsegenskab	sort
Produkttype	Klæbebånd